

SpiroTop - автоматичні відвідники повітря



Збір вільного повітря у найвищій точці установки. Автоматичні відвідники повітря SpiroTop спеціально призначені для швидкого та ефективного видалення цього повітря. При зливі установки SpiroTop забезпечать швидке та безпечне наповнення повітрям.

SpiroTop є ідеальним за надійністю та простотою обслуговування рішенням для:


- заповнення та деаерації установки;
- видалення повітря з найвищих точок трубопроводу та недопущення його скупчення;
- попередження повітряних заторів.

Переваги SpiroTop

Поєднання наступних якостей забезпечує герметичність SpiroTop протягом тривалого терміну служби:

- спеціальна конструкція повітряного клапана завжди забезпечує повну герметичність;
- для сидла спеціального клапана використовується дуже міцний матеріал;
- міцні поплавці виконані із цільного пластику, що виключає появу тріщин;
- велика відстань до води (не менше 40 мм) запобігає засміченню повітряного клапана; це забруднення є найпоширенішою причиною витоків;
- підключення діаметром 1/2" запобігає ефекту капіляра;
- широкий вибір для різних тисків та температур;
- особлива гарантія.


1. Герметичність та відсутність заїдань повітряного спускного клапана. SpiroTop має стандартне гвинтове різьблення для підключення до випускної труби.
2. Завдяки спеціальній конструкції повітряної камери плаваючий шлам не може досягти повітряного клапана. Крім того, існує достатній обсяг поглинання коливань тиску.
3. Міцна конструкція гарантує тривалий термін служби.




"SpiroTop: для швидкої та надійної деаерації".

Модель	d	Матеріал	Матеріал поплавця	Макс. робочий тиск	Макс. температура	Артикул виробу
SpiroTop	G½	Латунь	Поліпропілен	10 bar	110°C	AB050
SpiroTop HT	G½	Латунь	Поліметилпентен	10 bar	180°C	AB050/002
SpiroTop HT	G½	Латунь	AISI 316	10 bar	180°C	AB050/007
SpiroTop Solar	G½	Латунь	Поліметилпентен	10 bar	180°C	AB050/008
SpiroTop Solar AutoClose	G½	Латунь	Поліметилпентен	10 bar	180°C	AB050FBA08
SpiroTop HP/HT	G½	Латунь	Поліметилпентен	25 bar	150°C	AB050/025
SpiroTop HP	G½	Латунь	Поліпропілен	16 bar	110°C	AB050/030
SpiroTop HT Нержавіюча сталь	G½	AISI 316	Поліметилпентен	10 bar	180°C	AB050/R002
SpiroTop HP/HT Нержавіюча сталь	G½	AISI 316	Поліметилпентен	25 bar	200°C	AB050/R004
SpiroTop HT Нержавіюча сталь	G½	AISI 316	AISI 316	10 bar	180°C	AB050/R007

Інші розміри з'єднань, матеріали, діапазони тиску та температури доступні на запит.



10 бар



16 та 25 бар

Для повного видалення повітря із системи недостатньо використовувати лише швидкі деаератори SpiroTop. Їх потрібно доповнювати повітряними сепараторами SpiroVent чи вакуумними деаераторами.